


3M**Disc de șlefuire cu scai (A) Hookit 255P Perforație 15x, Ø 150 mm, Granulație: 500****Date comandă**

Numărul de comandă	567565 500
GTIN	4046719192045
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discuri de șlefuire cu scai cu **suport de hârtie**. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică șarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip scai (arici).

Disc de șlefuire cu scai **Hookit 255P** cu pulverizare deschisă. Corindon (A) pe bază de hârtie C. Ideal pentru materiale cu o înclinare mare la înfundare.

Aplicație:

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). **Produs Allround** universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn.

Viteză periferică maximă: 40 m/s

Descriere tehnică

Ø discurilor	150 mm
Granulație	500
Denumirea producătorului	Hookit 255P

Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de orificii de aspirare	15
Viteză periferică maximă	40 m/s

Accesorii

Disc suport din PU cu găuri multiple Suport 5/16 inch și M8 Ø exterior 147 mm	567990 147
Disc-suport din PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Disc suport din PU cu găuri multiple Suport 5/16 inch și M8 Ø exterior 150 mm	567887 150