

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 19mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614816 19 |
| GTIN | 4045197199218 |
| Clasa articolului | 61B |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Lungime cheie L | 137 mm |
| Ø inelului D | 34,5 mm |
| Deschiderea cheii | 19 mm |
| Înălțime falcă h ₁ | 8,5 mm |
| Înălțime inel h ₂ | 11,5 mm |
| Lățime falcă l | 40,3 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Poziție inel | 0 grad |
| Număr de dinți | 72 |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

| | |
|------------|-----------------|
| Suprafață | cromat mat |
| Tip produs | Cheie reglabilă |

Accesorii

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3 | 614850 3 |
|-----------------------------------------------|----------|