

**3M****Disc de șlefuire cu scai (CER) Hookit 775L Găuri multiple, Ø 125 mm,  
Granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	567791 180
GTIN	30076308642649
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Cu **un suport de peliculă stabil**. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică șarjarea timpurie.

**Avantaj:**

- **Suprafață finisată mai uniform datorită susținerii extraordinare a granulației.**
- **Rezistență la rupere îmbunătățită când muchiile sunt supuse unei sarcini.**

**Aplicație:**

Poate fi utilizat în condiții uscate și umede, pe lemn, vopsea, metal și suprafețe din plastic. Granulație abrazivă de precizie **Cubitron™ II**, avantajoasă pe suprafețele mari (prelucrarea tablelor) datorită **ratei rapide de îndepărtare a materialului și finisării uniforme a suprafețelor.**

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	Hookit 775L
Granulație	180
Ø discurilor	125 mm

Serie	775L
Material abraziv	Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 123 mm	567990 123
--	------------

