


MIRKA**Disc abraziv cu scai ABRANET®, Ø 34 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	567803 80
GTIN	6416868362206
Clasa articolului	56M

Descriere**Execuție:**

Discurile de șlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o țesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive **cu structură sub formă de plasă** cu perforație înmiită.

Execuție text publicitar:

Discuri de șlefuit cu scai ABRANET®.

Avantaj:

- **Șlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă și a mediului înconjurător.**
- **Discul de șlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafață, noduri de praf).**
- **Garantat suprafețe mai bune cu un consum mai mic de material.**
- **Eficacitate înaltă – rata de îndepărtare a materialului crește în funcție de suprafață.**

Aplicație:

Șlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase și de aluminiu, pieselor de mobilier.

Descriere tehnică

Ø discurilor	34 mm
Granulație	80

Serie	ABRANET®
Material abraziv	Oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Țesătură din poliamidă
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 34 mm
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	Recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	Indicat în anumite condiții		
CuZn	Recomandat		
Plastic, GRP	Recomandat		
Lemn	Recomandat		
Lăcuit	Recomandat		
Uscat	Recomandat		