

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614816 10
GTIN	4045197198945
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă l	22 mm
Înălțime falcă h ₁	5,2 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Înălțime inel h ₂	7,7 mm
Ø inelului D	20,8 mm
Lungime cheie L	94 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
-----------------------------------------------	----------