

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie conică cu formă curbată Sârmă din INOX 0,50 mm, Ø periei D1×filet M:
125XM14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571350 125XM14
GTIN	4017359391945
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Perie conică cu formă curbată, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Efect foarte agresiv de periere cu rezistență ridicată la uzură.**

Aplicație:

Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.

Ideală pentru prelucrarea locurilor greu accesibile și pentru lucrările de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare.**

Descriere tehnică

Turație maximă	12500 min ⁻¹
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	29 mm
Ø periei D ₁	125 mm
Număr de cozi răsucite	20

Grosimea perilor	0,5 mm
Lățimea garniturii L ₁	12 mm
Filet M	M14
Material garnitură	Sârmă din INOX
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga
Tip produs	Perie conică