

Garant**Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă, Număr de chei: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	614810 10
GTIN	4045197160355
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt de inel cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614800 în mărimile 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

Descriere tehnică

Număr de chei	10
Deschiderea cheii	8 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Deschiderea cheii	11 mm

Deschiderea cheii	13 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 16 mm	614800 16
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 18 mm	614800 18
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614800 13
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3	614850 3
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614800 10
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 11 mm	614800 11
Husă pliabilă Număr de compartimente 10	614835 10