

Garant**Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă model scurt, Număr de chei: 5****Date comandă**

Numărul de comandă

614818 5

GTIN

4045197297709

Clasa articolului

61B

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614816 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

Descriere tehnică

Număr de chei

5

Deschiderea cheii

8 mm

Deschiderea cheii

10 mm

Deschiderea cheii

13 mm

Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichetmodel scurt Deschiderea cheii 10 mm	614816 10
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
Cheie fixă / inelară cu clichetmodel scurt Deschiderea cheii 13 mm	614816 13
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
Cheie fixă / inelară cu clichetmodel scurt Deschiderea cheii 16 mm	614816 16
Husă pliabilă Număr de compartimente 5	614836 5
Cheie fixă / inelară cu clichetmodel scurt Deschiderea cheii 8 mm	614816 8
Cheie fixă / inelară cu clichetmodel scurt Deschiderea cheii 17 mm	614816 17