

**HOLEX****Disc de șlefuire cu scai (A) Perforație 15x, Ø 150 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	567796 120
GTIN	4045197890887
Clasa articolului	52M

**Descriere****Execuție:**

Cu **un suport de peliculă stabil**. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică șarjarea timpurie.

**Avantaj:**

- **Suprafață finisată mai uniform datorită susținerii extraordinare a granulației.**
- **Rezistență la rupere îmbunătățită când muchiile sunt supuse unei sarcini.**

**Aplicație:**

Granulație abrazivă din corindon de înaltă calitate (A), cu utilizare universală la șlefuirea grosieră, intermediară și finală.

Utilizare uscată și umedă pe lemn, vopsea, metal și suprafețe plastice.

**Descriere tehnică**

Granulație	120
Ø discurilor	150 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de orificii de aspirare	15
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm	567885 150
Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm	567990 147
Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm	567887 150

