

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614812 16
GTIN	4045197160447
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lățime falcă I	34 mm
Ø inelului D	30,3 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	10,6 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	7,1 mm
Lungime cheie L	216 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

