

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 6mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614820 6      |
| GTIN               | 4045197589118 |
| Clasa articolului  | 61B           |

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ø inelului D                  | 17,5 mm           |
| Înălțime inel h <sub>2</sub>  | 7 mm              |
| Înălțime falcă h <sub>1</sub> | 5 mm              |
| Deschiderea cheii             | 6 mm              |
| Lățime falcă l                | 18 mm             |
| Lungime cheie L               | 136 mm            |
| Dimensiuni deschidere chei    | metric            |
| Poziție inel                  | 15 grad           |
| Număr de dinți                | 72                |
| Unghi prindere                | 5 grad            |
| Proces producție              | forjat în matriță |
| Material                      | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață                     | cromat mat        |

Tip produs

Cheie reglabilă