

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614820 7
GTIN	4045197589101
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă l	18 mm
Înălțime falcă h ₁	5 mm
Înălțime inel h ₂	7 mm
Lungime cheie L	136 mm
Deschiderea cheii	7 mm
Ø inelului D	17,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă