



Ramă de ferăstrău pentru metale Ergo profesională 325 cu bandă bimetal 24 dinți



Date comandă

Numărul de comandă	580600
GTIN	7311518214852
Clasa articolului	58Z

Descriere

Execuție:

Ramă de ferăstrău BAHCO Ergo unică, cu tensiune maximă în pânză (peste 1000 N sau 100 kp). Construcție ergonomică pentru lucrări solicitante. **Fixare foarte simplă a pânzei cu arc** pentru o schimbare rapidă a pânzei **cu prindere automată**. Fixare alternativă a pânzei la 55° pentru tăieri în fascicul. Lungimea totală 400 mm.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv pânză de bomfaier bimetal SANDFLEX® Cod 582900.

Lungimea pânzei: 300 mm

Descriere tehnică

Dinți per inch	24
Lungimea totală	400 mm
Lungimea pânzei	300 mm
Tensiune pânză până la	1000 N

Unghi pânză ferăstrău alternativ	55 grad
Tip produs	Ramă de ferăstrău pentru metal

Accesorii

Pânză de bomfaier unilaterală SANDFLEX®, bimetă	582850
Pânză de bomfaier unilaterală SANDFLEX®, bimetă	582920
Pânză de bomfaier unilaterală SANDFLEX®, bimetă	582900