

**Garant****Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15°, Deschideri: 12X13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	170 mm
Ø maxim inel D2	26,5 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	13 mm
Ø maxim inel D1	24,6 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	12 mm
Înălțime maximă inel h <sub>2</sub>	9 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub>	8,9 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	5
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

---

## Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
---	----------