

**Garant****Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15°, Deschideri: 14X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	190 mm
Înălțime maximă inel h <sub>2</sub>	9,4 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	15 mm
Ø maxim inel D2	32,6 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub>	9,4 mm
Ø maxim inel D1	28,3 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	14 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	5
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă