

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 3/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	614825 3/4
GTIN	4045197331281
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	250 mm
Deschiderea cheii	3/4 inch
Înălțime falcă h ₁	8,5 mm
Ø inelului D	34,5 mm
Înălțime inel h ₂	11,5 mm
Lățime falcă l	40,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	în inch
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă