

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614820 32
GTIN	4045197553294
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	425 mm
Înălțime inel h_2	17 mm
Deschiderea cheii	32 mm
Lățime falcă l	65 mm
Ø inelului D	60 mm
Înălțime falcă h_1	13,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă