

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614820 15
GTIN	4045197218803
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	15 mm
Lungime cheie L	200 mm
Înălțime inel $h_2$	10 mm
Înălțime falcă $h_1$	6,9 mm
Ø inelului D	28,9 mm
Lățime falcă l	33,4 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă