

Garant**Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15°, Deschideri: 16X18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h_2	11 mm
Lungimea totală L	230 mm
Ø maxim inel D2	35,6 mm
Deschiderea cheii 2	18 mm
Înălțime maximă inel h_1	9,9 mm
Ø maxim inel D1	34,5 mm
Deschiderea cheii 1	16 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	5
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă