

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 1inch****Date comandă**

Numărul de comandă	614825 1
GTIN	4045197331298
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime falcă h_1	10,2 mm
Deschiderea cheii	1 inch
Lățime falcă l	50,8 mm
Înălțime inel h_2	14,5 mm
Lungime cheie L	325 mm
Ø inelului D	47,1 mm
Dimensiuni deschidere chei	în inch
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă