

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614820 16 |
| GTIN | 4045197218810 |
| Clasa articolului | 61B |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Lățime falcă l | 34 mm |
| Ø inelului D | 30,3 mm |
| Înălțime falcă h ₁ | 7,1 mm |
| Lungime cheie L | 216 mm |
| Înălțime inel h ₂ | 10,6 mm |
| Deschiderea cheii | 16 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Poziție inel | 15 grad |
| Număr de dinți | 72 |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă