

Garant

**Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă reversibilă, cotită la 15°,
Număr de chei: 5**

**Date comandă**

Numărul de comandă	614830 5
GTIN	4045197218858
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614820 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

Descriere tehnică

Număr de chei	5
Deschiderea cheii	8 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Deschiderea cheii	13 mm

Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Poziție inel	15 grad
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 13 mm	614820 13
Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 10 mm	614820 10
Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 16 mm	614820 16
Husă pliabilă Număr de compartimente 5	614835 5
Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 17 mm	614820 17
Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 8 mm	614820 8