

Garant**Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15°, Deschideri: 17X19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h_1	10,7 mm
Deschiderea cheii $_2$	19 mm
Ø maxim inel D1	34,5 mm
Deschiderea cheii $_1$	17 mm
Înălțime maximă inel h_2	11,2 mm
Lungimea totală L	230 mm
Ø maxim inel D2	35,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	5
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3	614850 3
---	----------