



Miniferăstrău cu coardă SANDFLEX® Cu 2 pânze de ferăstrău (lemn / metal)



Date comandă

Numărul de comandă	580950
GTIN	7311518044558
Clasa articolului	58Z

Descriere

Execuție:

Cadru oval din țevă de oțel, robust, cu protecție pentru încheietura mâinii. Complet cu pânză cu dinți ascuțiți pentru lemn și bandă bimetel. Încapă în orice trusă de scule.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Aplicație:

Universală, pentru tăierea lemnului, metalului (consultați Cod 582500 – 582970) și în cazul utilizării pânzei din carbură Cod 582990 este recomandat și pentru dale, plăci de teracotă, cărămidă, fontă etc. Lungimea totală de numai 300 mm.

Notă:

Pentru pânze de ferăstrău recomandate pentru lemn, consultați Cod 582985.
Lungimea pânzei: 300 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	300 mm
Lungimea pânzei	300 mm
Număr de pânze ferăstrău	2

Tip produs

Ferăstrău cu coardă

Accesorii

Pânză de bomfaier unilateralăSANDFLEX®, bimetal	582900
Sârmă de ferăstrău din carbură pentru dale, plăci de teracotă, cărămidă, fontă etc.	582990
Pânză de bomfaier unilateralăBimetal progresiv	582500
Pânză de bomfaier unilateralăBimetal	582950
Pânză de bomfaier unilateralăSANDFLEX®, bimetal	582850
Pânză de bomfaier unilateralăBimetal	582970
Pânză de bomfaier unilateralăPentru lemn	582985
Pânză de bomfaier unilateralăSANDFLEX®, bimetal	582920