

**Garant**

**Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă reversibilă, cotită la 15°,  
Număr de chei: 10**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614830 10     |
| GTIN               | 4045197218865 |
| Clasa articolului  | 61B           |

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Livrare:**

Câte 1 cheie Cod 614820 în mărimile 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Notă:**

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

**Descriere tehnică**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Număr de chei     | 10    |
| Deschiderea cheii | 8 mm  |
| Deschiderea cheii | 19 mm |
| Deschiderea cheii | 9 mm  |
| Deschiderea cheii | 10 mm |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Deschiderea cheii          | 11 mm             |
| Deschiderea cheii          | 13 mm             |
| Deschiderea cheii          | 14 mm             |
| Deschiderea cheii          | 16 mm             |
| Deschiderea cheii          | 17 mm             |
| Deschiderea cheii          | 18 mm             |
| Poziție inel               | 15 grad           |
| Unghi prindere             | 5 grad            |
| Proces producție           | forjat în matriță |
| Material                   | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață                  | cromat mat        |
| Ambalaj                    | Husă pliabilă     |
| Dimensiuni deschidere chei | metric            |
| Cu cap pivotant            | nu                |
| Clichet reversibil         | da                |
| Tip produs                 | Cheie reglabilă   |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 13 mm | 614820 13 |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 10 mm | 614820 10 |
| Husă pliabilă Număr de compartimente 10  | 614835 10 |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 16 mm | 614820 16 |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 14 mm | 614820 14 |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 19 mm | 614820 19 |

|  |           |
|--|-----------|
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 17 mm | 614820 17 |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 8 mm  | 614820 8  |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 18 mm | 614820 18 |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 9 mm  | 614820 9  |
| Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°<br>Deschiderea cheii 11 mm | 614820 11 |