

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614820 18
GTIN	4045197218834
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lățime falcă l	38,6 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Lungime cheie L	239 mm
Ø inelului D	33,4 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	11,2 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	8,1 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă