

**Adaptor pentru cheie inelară cu clichet, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	614850 1
GTIN	4045197235800
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Coadă hexagonală cu bilă cu arc, respectiv cu element de presare pentru fixarea pe cheia inelară. Pătrat exterior conform DIN 3120 cu extractor pentru prinderea bișilor de cheie tubulară.

Avantaj:

Cheia inelară cu clichet cu deschidere de 10, 13 respectiv 19 mm devine dispozitiv cu clichet cu ajutorul adaptorului.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Cheie inelară cu clichet Cod 614800 – 614820, 614845 și 614870 – 614875, fiecare cu deschidere de 10.

Prindere SW: 10 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Descriere tehnică

Prindere SW	10 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Adaptor cu patru muchii

Accesorii

Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă cu cap pivotant Număr de chei 5	614814 5
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă Număr de chei 4	614810 4
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614800 10
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614870 10
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă model scurt Număr de chei 5	614818 5
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă Număr de chei 5	614810 5
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă model scurt Număr de chei 10	614818 10
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă Număr de chei 10	614810 10
Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 10 mm	614875 10
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă cu cap pivotant Număr de chei 10	614814 10
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 10 mm	614812 10
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt Deschiderea cheii 10 mm	614816 10
Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15° Deschideri 10X11 mm	614845 10X11
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 10 mm	614820 10