

**JOKER 6000 Set de chei fixe / inelare cu clichet, Număr de chei: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	614880 4
GTIN	4013288164407
Clasa articolului	63F

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

**Material:**

Oțel crom-molibden, cromat mat.

**Livrare:**

Câte 1 cheie Cod 614870: Ref. 10; 13; 17; 19

**Descriere tehnică**

Număr de chei	4
Deschiderea cheii	10 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Denumirea producătorului	6000 Joker 4 Set 1

Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Opritor final pe partea falcii	da
Funcție oprite pe partea fălcii	da
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 17 mm	614870 17
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614870 10
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 19 mm	614870 19
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614870 13