

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 7/16inch****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614825 7/16   |
| GTIN               | 4045197331236 |
| Clasa articolului  | 61B           |

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Lungime cheie L               | 168 mm            |
| Înălțime falcă h <sub>1</sub> | 5,3 mm            |
| Lățime falcă l                | 24 mm             |
| Ø inelului D                  | 22,5 mm           |
| Înălțime inel h <sub>2</sub>  | 8,3 mm            |
| Deschiderea cheii             | 7/16 inch         |
| Dimensiuni deschidere chei    | în inch           |
| Poziție inel                  | 0 grad            |
| Număr de dinți                | 72                |
| Unghi prindere                | 5 grad            |
| Proces producție              | forjat în matriță |
| Material                      | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață                     | cromat mat        |

Tip produs

Cheie reglabilă