

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 9mm**

Date comandă

Numărul de comandă	614820 9
GTIN	4045197218742
Clasa articolului	61B

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	7,6 mm
Ø inelului D	19 mm
Lățime falcă I	19,3 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Înălțime falcă h_1	5 mm
Lungime cheie L	143 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă