

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 21mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614820 21
GTIN	4045197553249
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	21 mm
Înălțime inel $h_2$	13 mm
Lățime falcă I	45,7 mm
Lungime cheie L	286 mm
Ø inelului D	42 mm
Înălțime falcă $h_1$	9,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă