

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614820 10
GTIN	4045197218759
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime falcă h_1	5,2 mm
Lungime cheie L	160 mm
Înălțime inel h_2	7,7 mm
Ø inelului D	20,8 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Lățime falcă l	22 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
---	----------