

**JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614870 12
GTIN	4013288212603
Clasa articolului	63F

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă calitate, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø inelului D	25 mm
Lățime falcă l	26,3 mm
Înălțime inel h ₂	8,5 mm
Înălțime falcă h ₁	6,6 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Lungime cheie L	170,7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Denumirea producătorului	6000 Joker
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă