

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	614825 1/2
GTIN	4045197331243
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	180 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	6 mm
Ø inelului D	25,5 mm
Lățime falcă l	27,1 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	9,3 mm
Deschiderea cheii	1/2 inch
Dimensiuni deschidere chei	în inch
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă