

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614820 22
GTIN	4045197553256
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă I	45,7 mm
Lungime cheie L	286 mm
Înălțime inel h ₂	13 mm
Ø inelului D	42 mm
Deschiderea cheii	22 mm
Înălțime falcă h ₁	9,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă