

**JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614870 13
GTIN	4013288212597
Clasa articolului	63F

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă calitate, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	8,5 mm
Lungime cheie L	177 mm
Lățime falcă l	27,3 mm
Ø inelului D	25 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Înălțime falcă h_1	7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Denumirea producătorului	6000 Joker
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
---	----------