

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 9/16inch****Date comandă**

Numărul de comandă	614825 9/16
GTIN	4045197331250
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Înălțime inel $h_2$	9,4 mm
Deschiderea cheii	9/16 inch
Lungime cheie L	193 mm
Lățime falcă I	30,9 mm
Înălțime falcă $h_1$	6,6 mm
Ø inelului D	27,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	în inch
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă