

Garant**Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15°, Deschideri: 10X11 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614845 10X11 |
| GTIN | 4045197415882 |
| Clasa articolului | 61B |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ø maxim inel D2 | 23,1 mm |
| Ø maxim inel D1 | 21,5 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 10 mm |
| Înălțime maximă inel h ₂ | 8,2 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 11 mm |
| Înălțime maximă inel h ₁ | 7,6 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Număr de dinți | 5 |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

| | |
|------------|-----------------|
| Suprafață | cromat mat |
| Tip produs | Cheie reglabilă |

Accesorii

| | |
|---|----------|
| Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1 | 614850 1 |
|---|----------|