

**JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614870 18
GTIN	4013288212658
Clasa articolului	63F

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	11 mm
Lățime falcă I	39 mm
Înălțime falcă h_1	9 mm
Lungime cheie L	235 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Ø inelului D	33,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Denumirea producătorului	6000 Joker
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă