

**PUK®****Ferăstrău PUK cu lamă universală (310) Mâner reglabil****Date comandă**

Numărul de comandă	581200
GTIN	4010124300302
Clasa articolului	58Z

**Descriere****Execuție:**

Mic și ușor de mânuit, rată bună de tăiere.

**Cu mâner din lemn reglabil, lăcuit natural.** Poate fi prins în orice loc al etrierului. Etrier din oțel pătrat masiv, nichelat.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

**Livrare:**

Inclusiv **disc de freză universal** pentru metale, aluminiu, lemn și plastic. Lungime disc 150 mm.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	310 mm
Lungimea pânzei	150 mm
Poziție mâner ajustabilă	da
Pânză ferăstrău montată	Disc de freză universal
Tip produs	Ferăstrău tip arc

## Accesorii

Set de pânze de ferăstrău, 12 buc., „PUK” pentru lemn  
(313)14 dinți / inch

581260

Set de pânze de ferăstrău PUK pentru metal, 12 buc.  
(312)32 dinți / inch

581250

Set de pânze de ferăstrău, 12 buc., „PUK” universale (310)25  
dinți / inch

581270