

**Chei combinate, model extra lung, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614950 10
GTIN	4045197511171
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

**Material:**

Oțel crom-molibden, lustruit și cromat mat.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă cioc h1	5,5 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Lungime cheie L	190 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2 max</sub>	8 mm
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-molibden
Tip produs	Chei reglabilă