

**Garant****Pânză de bomfaier unilaterală Bimetal progresiv****Date comandă**

Numărul de comandă	582500
GTIN	4045197699183
Clasa articolului	51S

**Descriere****Execuție:**

**Pânză ultraperformantă** cu putere de tăiere și durabilitate foarte mare. Din **bimetal** = dinți din HSS, căliți, parte posterioară din oțel pentru arcuri foarte flexibil. **Incasabil – Siguranță la locul de lucru!**

Din **bimetal** cu **dantură progresivă 32 – 24 – 18 dinți**. Tăiere ușoară, fără trepidare la materiale subțiri (32 dinți), rată de aşchiere înaltă datorită dispunerii grosiere a dinților (18 dinți), **cu utilizare universală** cu durabilitate mare și rentabilitate.

Dimensiuni: 300×13×0,65 mm.

**Notă:**

Pentru pânze pentru ferăstraie mecanice consultați Cod 171000 / 171150.

Lungimea pânzei: 300 mm

Dinți per inch: 32 – 24 – 18

**Descriere tehnică**

Dinți per inch	32 – 24 – 18
Grosimea pânzei	0,65 mm
Lungimea pânzei	300 mm
Înălțimea pânzei	13 mm
Tip produs	Pânză de ferăstrău de mână