



Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 10X13mm



Date comandă

Numărul de comandă	615000 10X13
GTIN	4018754020843
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie bună a forței. Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 615600

Descriere tehnică

Lungime cheie L	220 mm
Deschiderea cheii ₂	13 mm
Ø maxim inel D ₁ max	16 mm

Ø maxim inel D ₂ max	21 mm
Deschiderea cheii ₁	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă