

ELTEN**Ghete cu șireturi, gri VINTAGE Mid ESD, S3, Mărimea încălțărilor UE: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	092231 40
GTIN	4030839220542
Clasa articolului	09P

Descriere**Execuție:**

Încălțăminte de protecție modernă cu design vintage.

- **Strat superior de material din piele robustă de vită.**
- **Căptușeală din material textil ce lasă pielea să respire BIOACTIVE pentru o temperatură confortabilă.**
- **Limbă căptușită.**
- **Branțuri pe toată suprafața tălpii ESD PRO grey.**
- **Talpă exterioară TPU/PU L10, anti-alunecare.**
- **Echipare ESD.**

Încălțăminte de protecție modernă cu căptușeală textilă bioactivă. **Protecția pielii** deosebită și **neutralizarea mirosului neplăcut**. Inclusiv șireturi extra (gri).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Livrare:

Inclusiv șireturi suplimentare gri.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 37 – 48.

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Clasa de protecție: S3

Material bombeu de protecție: Oțel

Protecție contra străpungerii: Textil

Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191

Descriere tehnică

Standard	Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Închidere	șireturi
Material de suprafață	Piele de vită
Protecție contra străpungerii	Textil
Recomandată pentru branțurile ortopedice	da
Împotriva pătrunderii apei și absorbției de apă	da
Material talpă	TPU-/PU
Clasa de protecție	S3
Material căptușeală interioară	Căptușeală textilă care permite pielii să respire
Culoarea	gri
Tip de încălțări	Ghete cu șireturi
Talpă rezistentă la ulei și benzină	da
Material bombeu de protecție	Oțel
antistatic	da
Mărimea încălțărilor UE	40
Absorbție de energie în zona călcâiului	da
Dotări fără metal și piele	nu
Impermeabilitatea la apă globală a încălțăminteii	da
Serie	VINTAGE
Sex	Bărbați
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Cizme de protecție

