

**Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614900 30
GTIN	4045197442192
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	30 mm
Înălțime maximă cioc h1	13,2 mm
Lungime cheie L	424 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h _{2 max}	20 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Chei reglabilă

