

**Set de chei inelare duble, cotite, Număr de chei: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	615500 10
GTIN	4018754058440
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie bună a forței.

Capătul inelar cu **profil AS-drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Livrare:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Descriere tehnică

Număr de chei	10
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (rezistent la rupere)

Tip produs

Cheie reglabilă

AccesoriiChei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
21X24 mm

615000 21X24

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
27X30 mm

615000 27X30

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
8X9 mm

615000 8X9

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
16X17 mm

615000 16X17

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
20X22 mm

615000 20X22

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
18X19 mm

615000 18X19

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
6X7 mm

615000 6X7

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
14X15 mm

615000 14X15

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
12X13 mm

615000 12X13

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
10X11 mm

615000 10X11