

**Garant****Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642325 32
GTIN	4045197497987
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderea cheii **Surface Drive** permite fixarea solidă și forță mai mare de acțiune. Presiunea acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lungime	44 mm
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane)	1.1/4 inch
Ø pe partea de antrenare	42 mm
Deschiderea cheii	32 mm

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară