



## Bit bi-hexagonal pentru bujii, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	642450 16
GTIN	4018754005741
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Cu adaos de cauciuc pentru a ține bujiile.

Granulație optimă prin forjare specială. Toleranțe înguste pentru deschiderea cheii. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii	5/8 inch
Deschiderea cheii	16 mm
Ø pe partea de antrenare	22,4 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Lungime	83 mm
Mecanism de reținere pentru bujii	Suport din cauciuc
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel

Tip produs

Bit de cheie tubulară