



## Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 3/8inch



### Date comandă

Numărul de comandă	642400 3/8
GTIN	4018754007837
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil **AS-Drive**.

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	14,3 mm
Lungime	38 mm
Deschiderea cheii	3/8 inch
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel ultraperformant HPQ®

Suprafață	cromate cu nichel
Cu profil AS-Drive	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară