

Garant**Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă universal, Ø disc D: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	584075 300
GTIN	4045197220905
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinți de ferăstrău aplicați, silențioase. Tăișuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicație:

Pentru mașini de tăiat cu disc, pendulare, mașini de tăiat bușteni, mașini pentru tăiere oblică, mașini de tăiat plăci.

Disc de circular **universal** cu durabilitate îndelungată, silențios, **insensibil la cuie**. Pentru **toate tipurile de lemn** și materiale problematice din domeniul construcțiilor, incluzând profiluri de aluminiu.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descriere tehnică

Număr de dinți	48
Ø foii D	300 mm
Ø găurii	30 mm

Lățime de tăiere B	3,2 mm
Găuri de antrenare / Ø / cerc de dispunere	2/7/42 și 2/9/46 și 2/10/60 mm
Tip produs	Disc de circular